

Garant**CC.T 09T302, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260148 HB7140-2
GTIN	4067263315551
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 09T302 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Snedeclassificatie	sterk onderbroken
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Hoekradius	0,2 mm

Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte a _p	0,2 - 4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	CCMT09T302
Soort	HB7140-2
Spaanbreker	VM
Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het draaien