


**Garant****SCMT 09T308, Soort: HB7140-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260744 HB7140-2
GTIN	4067263315834
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SCMT 09T308 HB7140-2 Hoekradius: 0,8 mm  
Soort: HB7140-2  
Spaanbreker: VS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

## Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	SCMT 09T308
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VS
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Aantal wisselingen/snij-kanten	4
Hoekradius	0,8 mm
Coating	gecoat
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Snij-snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Soort	HB7140-2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien