

GARANT Master Alu VHM-fijnfrees HPC, ongecoat, Ø h6 DC: 6mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	203216 6
GTIN	4067263100478
Artikelklasse	11X

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor fijn afwerken. De snijkantgeometrie is geoptimaliseerd voor een geringe aanzet en uitstekende oppervlakken. Hoge ingebouwde stabiliteit en stabiel werkend dankzij ongelijke steek.

Toepassing:

Voor het omtrekfrezen als nabewerking.

Opmerking:

Optimale productieresultaten in combinatie met de GARANT hiRunER precisie-ER-spantanghouder, GARANT Master Chuck hydrohouder en krachtspanklem.

Technische beschrijving

Vrijloop-Ø D ₁	5,7 mm
Balanceerkwaliteit met schacht	G 2,5 met HA
Hoekfasehoek	90 graden
Snijkant-Ø D _c	6 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Aanzetrichting	horizontaal
Schacht-Ø D _s	6 mm
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	42 mm
Snijlengte L _c	16 mm
Totale lengte L	80 mm

Spiraalhoek	40 graden
Aantal tanden Z	7
Voeding f_z voor kanten in aluminium kortspanend	0,025 mm
Tolerantie nominale \varnothing	h6
Serie	Master Alu
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Spiraalhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Freestoepping	Monofrezen zeer nauwkeurig 90°
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,015×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	geel
Producttype	Hoekfrezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	380 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	360 m/min	N
Aluminium > 10% Si	onder voorwaarden geschikt	320 m/min	N
PMMA acryl	geschikt	260 m/min	N
PE-HD	geschikt	220 m/min	N
PA 66	geschikt	250 m/min	N
PEEK	geschikt	220 m/min	N
PF 31	geschikt	200 m/min	N

Cu	onder voorwaarden geschikt	160 m/min	N
CuZn	geschikt	220 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
Lucht	geschikt		

Dienstverlening

Schachtslijpen Type HB	129100 HB
------------------------	-----------