

**Garant****TCMT 110208, Soort: HB7140-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260954 HB7140-2
GTIN	4067263329626
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

TCMT 110208 HB7140-2 Soort: HB7140-2  
Spaanbreker: VS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

## Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedeccondities	sterk onderbroken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
ISO-code wisselplaat	TCMT 110208
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,

Soort	HB7140-2
Coating	gecoat
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	VS
Aantal wisselingen/snijanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien