

Garant**TCMT 110202, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260950 HB7140-2
GTIN	4067263329602
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TCMT 110202 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	TCMT 110202
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	3
Spaanbreker	VS
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Coating	gecoat

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Soort	HB7140-2
Snedecondities	sterk onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien