

Garant**VBMT 160408, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 261154 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263329831 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

VBMT 160408 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Aantal wisselingen/snij kanten | 2 |
| Coating | gecoat |
| ISO-code wisselplaat | VBMT160408 |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 70 - 230 m/min |
| Voeding f | 0,1 - 0,3 mm/omw, |
| Snedecndities | sterk onderbroken |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Snijdiepte a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Hoofdtoepassing | M |
| Spaanbreker | VS |
| Snijmateriaal | HM |
| Soort | HB7140-2 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |