

**Garant****VBMT 110304, Soort: HB7140-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261144 HB7140-2
GTIN	4067263329800
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VBMT 110304 HB7140-2 Soort: HB7140-2  
Spaanbreker: VS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

## Technische beschrijving

Snedecndities	sterk onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7140-2
Spaanbreker	VS
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Coating	gecoat
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
ISO-code wisselplaat	VBMT110304
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien