

Garant**VC.T 110302, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261364 HB7140-2
GTIN	4067263329879
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 110302 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerantie	M
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Soort	HB7140-2
Spaanbreker	VS

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Snedecondities	sterk onderbroken
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	VCMT 110302
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien