

Yale

Holle zuiger-cilinder YCS, drukkracht/slag (t/mm): 21/150



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 086070 21/150 |
| GTIN | 4025092150903 |
| Artikelklasse | 08Y |

Omschrijving

Uitvoering:

Yale-hydraulische werktuigen van hoogwaardig **CrMo-staal** voor aanzienlijk grotere starheid in het 'elastische gebied' en dus **zeer lange levensduur**. Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de **metrische normen**, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. **100% compatibel** met alle hydraulische 700 bar-systemen.

Door de **doorlopende boring in het midden** zijn deze cilinders geschikt voor toepassingen waarbij grote trekkrachten met **draadspindels** moeten worden opgewekt, snelkoppelingsaansluiting.

Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de **metrische normen**, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. **100% compatibel** met alle gangbare hydraulische 700 bar-systemen.

Toepassing:

Voorspannen van trekankers, **in- en uitpersen** van lagers, spindels en assen, **trekken** van tandwielen en poelies evenals trekken resp. verschuiven van zware constructies.

Levering:

Inclusief drukaansluiting 3/8-NPT. De levering is bedrijfsklaar inclusief koppelingsmof, gehard stalen drukstuk (stempel) en bevestigingsschroefdraad **zonder** aansluitleidingen en adapter.

Opmerking:

Gesloten systemen worden af fabriek voorgemonteerd, gevuld en ontlucht.

Hydraulische handpomp zie nr. 086050, hydraulische slang nr. 086081.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Gewicht | 15 kg |
| Lengte ingeschoven | 335 mm |
| Olievolume | 458 ml |
| Hefhoogte | 150 mm |
| Doorlopende boring \varnothing | 27 mm |
| Maximale drukkracht | 214 kN |
| Cilinder buiten- \varnothing | 100 mm |
| Producttype | Hydraulische cilinder |