

Garant**VC.T 160408, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261459 HB7140-2
GTIN	4067263329947
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160408 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7140-2
Coating	gecoat
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
ISO-code wisselplaat	VC.T 160408
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Snijmateriaal	HM

Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Tolerantie	M
Spaanbreker	VM
Snedecndities	sterk onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien