

Garant**VC.T 160402, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261370 HB7140-2
GTIN	4067263329893
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 160402 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

Coating	gecoat
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Soort	HB7140-2
Spaanbreker	VS
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Tolerantie	M

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 160402
Snedecondities	sterk onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien