



**PU-spiraalslang 1/2 inch met stalen veiligheidskoppeling eSafe Ø 11×16 mm, bruikbare slanglengte: 6m**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	080241 6
GTIN	7391390097484
Artikelklasse	08A

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-spiraalslang met goede veer-terugtrekkracht. Temperatuurbestendig van - 20/+ 60 °C.

**Levering:**

Inclusief stalen **veiligheids**-snelkoppeling nr. 080285 en stalen nippel nr. 080290.

## Technische beschrijving

bruikbare slanglengte	6 m
Materiaal	PU-spiraalslang
Maximale werkdruk	10 bar
Aansluiting steeknippel	1/2 inch
Slang binnen-Ø	11 mm
Aansluiting snelkoppeling	1/2 inch

Slang buiten-Ø	16 mm
Kleur	blauw
maximale barstdruk	35 bar
Producttype	Slang

---

## Accessoires

Nippel met buitendraadSet 5-delig Aansluit-buitendraad 1/2 inch	080290 1/2
VeiligheidskoppelingBuitendraad Aansluit-buitendraad 1/2 inch	080285 1/2