

Garant**Markeerder, Schacht-Ø d: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	358725 20
GTIN	4067263550662
Artikelklasse	31E

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing van gereedschapsstaal met weldonschacht.

Voordeel:

Gehard oppervlak, daardoor geen verzwakking of beschadiging van het materiaal. Markeersnelheid komt overeen met maximale voeding. Hoge slijtvastheid, daardoor een lange levensduur van de speciale naald. Geschikt voor de markering van ronde oppervlakken. Toepasbaar op de draaibank. Hoge proceszekerheid. **Snel naalden wisselen** mogelijk door eenvoudig uittrekken. Werkstukoneffenheden van maximaal 7 mm (afhankelijk van de uitvoering) worden gecompenseerd.

Reiniging van het werkstukoppervlak door middel van persluchtkanalen met verschillende aanzethoeken max. 10 bar. Aanpassing van de letterbreedte door het aanpassen van de aandrukkraft, geen verschillende naaldradiussen nodig! Hoge slijtvastheid van de markeerpunt door **rollende kogel**. Geen braamvorming.

Toepassing:

Voor het markeren van diverse materialen zoals aluminium, titanium, staal, brons, koper, messing, kunststoffen enz. Met een kleinere naaldpunt is beschrijven van oppervlaktehardheden tot 57 HRC mogelijk.

Levering:

Inclusief 1 markeerpunt nr. 358729.

Technische beschrijving

Ø D ₁	0,5 mm
L ₁	35,2 mm
L	87,7 mm

Ø D	16,5 mm
Schacht-Ø d	20 mm
Producttype	Beletteringsgereedschap

Accessoires

Markeerpunt Radius 0,5 mm	358729 0,5
---------------------------	------------