

Garant GRIDLINE

Gereedschapskast compleet met lades 75 kg, 20×24G, Hoogte mm/aantal lades: 1000/7A**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 931005 1000/7A |
| GTIN | 4067263100805 |
| Artikelklasse | 9GK |

Omschrijving**Uitvoering:**

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 24×28G, met lades 20×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, **poedercoating**. **Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|--------|
| Lades nuttige diepte | 600 mm |
| Nuttige hoogte voor lades | 900 mm |
| Aantal uittrekbare legborden | 0 |

| | |
|--|--|
| Lades nuttige diepte in G | 24 |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 20×24 |
| Aantal lades | 7 |
| Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek | nee |
| Lades nuttige breedte | 500 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Nuttige hoogte | 900 mm |
| Lades nuttige breedte in G | 20 |
| Breedte | 600 mm |
| Gewicht | 123 kg |
| Hoogte | 1000 mm |
| Aantal deuren | 0 |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja |
| Materiaaldikte | 1,2 mm |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Productnaamattribuut | 20×24G |
| Producttype | Gereedschapskast |