



## Precisie-binnenmeetgereedschap KT, Meetbereik: 100-510mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	435125 100-510
GTIN	2050002074408
Artikelklasse	46D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap, gebaseerd op de **Schwenk-uitvoering**. Voor meten van binnenprofielen en -vertandingen, spievertandingen en spienaafprofielen. Grote nauwkeurigheid en betrouwbaarheid door segmentafbuiging van de tasterweg. Bestrijkt een groot meetbereik door verwisselbare meetinserts. Voor het opnemen van de kogelinserts zijn de meetinserts voorzien van een binnendraad. De hardmetalen kogels van de kogelinserts zijn al verkrijgbaar vanaf  $\varnothing 0,5\text{mm}$  oplopend met  $0,001\text{ mm}$  (tolerantie  $< 2\ \mu\text{m}$ ).

#### Levering:

Gereedschapshouder met taster en meetinserts, zonder kogelinserts en afleesinstrument.

#### Accessoires:

Kogelinserts met HM-kogels, fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322.

#### Opmerking:

Uitvoering als meetdoorn op aanvraag, voor betrouwbaar en snel meten zonder pendelen.

### Technische beschrijving

Meetdiepte	235 mm
Aantal meetschijven	4
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok	$0,5\ \mu\text{m}$
Meetbereik	100 - 510 mm

Aantal tasters	5
Verpakking	stevige box
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	2-punts-precisie- binnenmeetgereedschap