

Garant

GARANT Softcut® hoekfrees 90° MTC, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 14/1mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	215560 14/1
GTIN	4045197408891
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Precisie-hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen, zeer hoge precisie en snijvermogen. **Nieuwe generatie** hoogrendement-wisselplaat-hoekfreesen **met geometrie met snijkrachtvermindering voor MTC-toepassing in instabiele omstandigheden of voor spindels met gering aandrijfvermogen.**

Toepassing:

Voor het hoekfrezen met grote dieptes, ook in massief. Universeel voor alle stalen materialen, roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Reservedeel:

Wisselplaatschroevenset nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Opmerking:

Bij toepassing van wisselplaten met radius groter dan 2 mm moet de plaatpassing worden gewijzigd.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	AP.. 1335..
Snijkant-Ø D _c	14 mm
Totale lengte L _{totaal}	85 mm
Schacht-Ø D _s h6	16 mm
Afkoppellengte L ₁	37 mm

Wisselplaatschroevenset	219825 (8IP; 2,2 Nm)
Aantal snijkanten Z	1
Ramplinglengte L voor α_{\max}	8,5 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	26 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Helicoïdaal frezen a_p	0,8 mm
Ramplinghoek α_{\max}	2,03 graden
Serie	Softcut®
$\varnothing D_3$	12 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Circulair frezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219825