




## Centrische machineklem, Breedte: 120Amm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	363300 120A
GTIN	4067263101116
Artikelklasse	30N

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Zeer goede toegankelijkheid en perfect symmetrisch.**
- **Compleet geplasmanitreerd en onderzijde fijngefreesd.**
- **Spannen van onbewerkte en bewerkte delen met zeer minimale verheffing van bekken/delen.**
- **Door het omkeren van de bekken is een verandering van spanbereik mogelijk.**

**Inclusief GARANT ZeroClamp aanpassing met steekmaat 80 mm.**

Inclusief 4 ZeroClamp spanpennen.

#### Toepassing:

Perfect voor de 5-zijdige bewerking. Centrische spanning.

#### T.b.v.:

Opzetbekken nr. 363310 – 363324.

#### Levering:

Basisdeel, spindel, spindelmoeren en vier spanbouten geschikt voor de automatiseringsconsole nr. 360164 XP80Z.

#### Accessoires:

Momentsleutel nr. 656050, dop nr. 642229 13, montagestation nr. 358595 80.

#### Opmerking:

Geschikt voor het GARANT automatiseringssysteem TurnTable in combinatie met / voor automatiseringsconsole nr. 360164 XP80Z. Bijbehorend opzetbekken nr. 363310 – 363324 niet meegeleverd. Spansituatie S2 ontstaat door het kantelen van het bekken.

### Technische beschrijving

Gewicht	7,6 kg
L	180 mm
B	120 mm
Steekmaat	80 mm
Maximale spankracht	28 kN
Uitvoering	Nulpuntspansysteem
Hoogte H	59 mm
Maximaal aanhaalmoment	100 Nm
Kleurcode	HOLEX ZS 120
Producttype	Machineklem