

Garant**ER-spantanghouder Vorm AD, BT 30 A = 100, voor ER-spantang-maat: 20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302752 20
GTIN	4067263002543
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen.

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Spanmoer uitgebalanceerd (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimale slijtage-eigenschappen resp. draaimomentoverbrenging door gecoatete precisiespanmoer.**

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B.**

Levering:

Inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745 resp. nr. 613300.
Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	34 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Spanbereik	1 - 13 mm

Voor ER-spantangen	20
ER-spansleutel	20
Reserve-ER-spanmoer	20
Opname	BT 30 A = 100
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder