


**ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel ICM k7, IC908, Ø DC: 8,5mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	231750 8,5
GTIN	7291075244243
Artikelklasse	23J

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

**Prismatisch geslepen** snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Gebogen, **radiale aanslagvlakken** voor aanzienlijke toename van de klemkracht door de inwerkende snijkrachten tijdens de bewerking. Voor een productieve boorbewerking met **hoge voedingssnelheden**.

**ICM**

Voornaamste toepassingsgebied **ISO M, ISO S** (met name Inconel en titanium) en ISO N. Snijkant met negatieve afschuining en speciale afronding – speciaal voor de roestvrije bewerking.

**Opmerking:**

Snijgegevens gelden voor basiselement 5×D. Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren – vooral bij inzetdelen FCP en QCP-2M. Neem de toepassingsaanwijzingen voor het basiselement in acht. Snijkanttolerantie van de inzetdelen: **k7** (snijkantdiameter met positieve tolerantie).

Aanduidingsconventie: [type] [Ø D<sub>c</sub>]-[toevoeging] [materiaal]

Voorbeelden:

Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908

Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908

Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908 **Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.**

## Technische beschrijving

Ø D	8,5 mm
Voor basiselement maat	8
Coating	TiAlN
Serie	SUMOCHAM
Voeding f in RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkant	2
Iscar - artikelaanduiding	ICM 085 IC908
Voeding f in Inconel®	0,08 mm/omw,
Geometrie	ICM
Tophoek	154 graden
Fabrikantnummer	ICM 085 IC908
Soort	IC908
Snijmateriaal	HM
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt onder voorwaarden	155 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt onder voorwaarden	120 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	100 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	90 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	70 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	55 m/min	P
TOOLOX 33	geschikt onder voorwaarden	70 m/min	H
TOOLOX 44	geschikt	60 m/min	H

RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	35 m/min	S
Inconel	geschikt	35 m/min	S
GG(G)	geschikt onder voorwaarden	120 m/min	K
CuZn	geschikt	155 m/min	N
Olie	geschikt onder voorwaarden		
nat maximaal	geschikt		