

Garant**Opname cilindrisch, SK 40, Voor snijkop-Ø D: 20mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	210575 20
GTIN	4045197522832
Artikelklasse	21Z

Omschrijving

Uitvoering:

precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen.

Systeem rondloopnauwkeurigheid $\leq 10 \mu\text{m}$ dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.

Opmerking:

Maximale freesdiepte = $L_1 + l$; l = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050 – 210410.

Spansleutel = nr. 219987.

Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.

Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.

Technische beschrijving

Nuttige lengte L_1	30 mm
Afkoppellengte A-maat	49 mm
Buiten-Ø d_1	19,8 mm
Voor snijkop-Ø D	20 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	25 Nm
Opnamegrootte	40 mm
Serie	TopCut

Opname	SK 40
Inwendige koeling	ja
Producttype	Inschroeffreesopname