

**Garant****Opname cilindrisch met trillingsdemping, Cilinderschacht, Voor snijkop-Ø D: 25mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 210551 25     |
| GTIN          | 4045197662309 |
| Artikelklasse | 21Z           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen. **Systeem rondloopnauwkeurigheid  $\leq 10 \mu\text{m}$**  dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken. Met VHM-kern, zonder spanvlak.

**Opmerking:**

**Maximale freesdiepte** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050 – 210410.

Spansleutel = nr. 219987.

Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.

Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.

**Technische beschrijving**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Buiten-Ø $d_1$           | 24,8 mm         |
| Schacht-Ø $D_5$ h6       | 25 mm           |
| Voor snijkop-Ø D         | 25 mm           |
| Nuttige lengte $L_1$     | 63 mm           |
| Aanbevolen aanhaalmoment | 35 Nm           |
| Totale lengte L          | 120 mm          |
| Serie                    | TopCut          |
| Opname                   | Cilinderschacht |
| Inwendige koeling        | ja              |

Producttype

Inschroeffreesopname