

Garant
VHM-opname conisch, kort, Cilinderschacht, Voor snijkop-Ø D: 12mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	210569 12
GTIN	4045197557865
Artikelklasse	21Z

Omschrijving
Uitvoering:

precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen. **Systeem rondloopnauwkeurigheid $\leq 10 \mu\text{m}$** dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken. Zonder spanvlak (voor HSC-bewerking). **Tolerantie = h6.**

Opmerking:

Maximale freesdiepte = $L_1 + l$; l = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050 – 210410.

Spansleutel = nr. 219987.

Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.

Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.

Technische beschrijving

Buiten-Ø d_1	11,8 mm
Voor snijkop-Ø D	12 mm
Nuttige lengte L_1	51 mm
Schacht-Ø D_s h6	16 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	10 Nm
Totale lengte L	105 mm
Serie	TopCut
Opname	Cilinderschacht
Inwendige koeling	ja
Producttype	Inschroeffreesopname

