



HELI3MILL hoekfrees, met boring, Ø DC / aantal snijkanten Z: 125/7mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	226490 125/7
GTIN	7291075313123
Artikelklasse	19D

Omschrijving

Uitvoering:

Proceszeker hoekfreessysteem voor een breed scala aan toepassingen. Uitvoeringen in twee systeemmaten met snijkantlengtes van 10 en 15 mm. Optimaal ondersteunde driehoekswisselplaten in de zitting garanderen echte 90°-schouder. Uitermate geschikt voor helicoïdaal frezen en ramping.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	TD..1505..
Ramplinglengte L voor α_{\max}	1501,11 mm
$\varnothing D_3$	120,6 mm
Totale lengte L_{totaal}	63 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	249 mm
Aantal snijkanten Z	7

Helicoïdaal frezen a_p	3,3 mm
Serie	HELI3MILL
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	245 mm
Opnameboring- \varnothing	40 mm
Rampinghoek α_{\max}	0,5 graden
Snijkant- $\varnothing D_c$	125 mm
Fabrikantnummer	HM390 FTD D125-7-40-15
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 2	229696 2
--	----------