

**HELI3MILL hoekfrees, met boring, Ø DC / aantal snijkanten Z: 40/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	226490 40/4
GTIN	7291075313277
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Proceszeker hoekfreessysteem voor een breed scala aan toepassingen. Uitvoeringen in twee systeemmaten met snijkantlengtes van 10 en 15 mm. Optimaal ondersteunde driehoekswisselplaten in de zitting garanderen echte 90°-schouder. Uitermate geschikt voor helicoïdaal frezen en ramping.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Technische beschrijving

Rampinghoek α_{\max}	2 graden
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Ø D_3	35,6 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	75 mm
Helicoïdaal frezen a_p	4 mm
Aantal snijkanten Z	4

Opnameboring-Ø	16 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	375,13 mm
Snijkant-Ø D_c	40 mm
Serie	HELI3MILL
geschikte wisselplaat	TD..1505..
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	79 mm
Fabrikantnummer	HM390 FTD D040-4-16-15
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 1	229696 1
--	----------