


**DOVEIQMILL vlakfrees, met boring, Ø DC / aantal snijkanten Z: 80/8mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	222500 80/8
GTIN	7291075311402
Artikelklasse	19D

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Uiterst stabiel vlakfreessysteem. De wisselplaten worden gefixeerd door middel van schroefklemming en door extra fixatie in een zwaluwstaartachtige plaatpassing. De positieve axiale inbouwpositie van de platen zorgt voor een zeer lichte snede en garandeert zo de beste oppervlaktekwaliteiten. Maximale **productiviteit** dankzij wisselplaten met 8 snijkanten.

**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	SYHU0704..
Serie	DOVEIQMILL
Maximale buiten-Ø $D_{max}$	89,4 mm
Totale lengte $L_{totaal}$	50 mm
Maximale snijdiepte $a_{p max}$	4,6 mm
Aantal snijkanten Z	8

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Opnameboring-Ø	27 mm
Fabrikantnummer	IQ845 FSY D080-08-27-R07
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	50 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Producttype	Vlakfrezen

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 4	229695 4
---------------------------------------	----------