



## LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen, cilinderschacht, Ø DC / aantal snijkanten Z: 32/5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	221100 32/5
GTIN	7291075392791
Artikelklasse	19D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Innovatief freessysteem voor hoge voedingen voor de efficiënte voorbewerking – speciaal voor het bewerken van diepe holtes, bijv. in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw en in de lucht- en ruimtevaartindustrie. De ineengedraaide wisselplaat heeft een extra snijkant die een hogere verspaningscapaciteit garandeert bij schuin insteken.

#### Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	63 mm
Ø D <sub>3</sub>	24,6 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>min</sub>	56,6 mm
Rampinghoek α <sub>max</sub>	1,2 graden
Ramplinglengte L voor α <sub>max</sub>	42,97 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	120 mm
geschikte wisselplaat	XNMU040310..
Serie	LOGIQ4FEED
Helicoïdaal frezen a <sub>p</sub>	0,8 mm

Aantal snijkanten Z	5
Instelhoek $\kappa$	17 graden
Snijkant- $\varnothing$ D <sub>c</sub>	32 mm
Inwendige koeling	ja
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	205 mm
Fabrikantnummer	FFX4 ED32-5-120-C32-04
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrezen

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 2	229695 2
---------------------------------------	----------