



LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø DC / aantal snijkanten Z: 16/2



Bestelgegevens

Bestelnummer	221101 16/2
GTIN	7291075392746
Artikelklasse	19D

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief freessysteem voor hoge voedingen voor de efficiënte voorbewerking – speciaal voor het bewerken van diepe holtes, bijv. in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw en in de lucht- en ruimtevaartindustrie. De ineengedraaide wisselplaat heeft een extra snijkant die een hogere verspaningscapaciteit garandeert bij schuin insteken.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	24,6 mm
Totale lengte L _{totaal}	110 mm
Schacht-Ø D _s h6	20 mm
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	17 graden
Ø D ₃	8,6 mm
Helicoïdaal frezen a _p	0,8 mm
Snijkant-Ø D _c	16 mm
Rampinghoek α _{max}	4,3 graden
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	31 mm

Serie	LOGIQ4FEED
Afkoppellengte L_1	50 mm
Aantal snijkanten Z	2
Rampinglengte L voor α_{\max}	11,97 mm
Fabrikantnummer	FFX4 ED16-2-050-W20-04
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 2	229695 2
---------------------------------------	----------