

**NEODO vlak-/hoekfrees, cilinderschacht, Ø DC / aantal snijkanten Z: 25/3mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 225750 25/3 |
| GTIN | 7291075481617 |
| Artikelklasse | 19D |

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënt freessysteem voor het vlakken en frezen van 90°-schouder. Voor het voorbereiden van met name stalen materialen en gietmaterialen. Voordelig dankzij 8 snijkanten per wisselplaat. Uiterst stabiele wisselplatenbedding in een zwaluwstaartvormige plaatpassing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Afkoppellengte L_1 | 35 mm |
| Maximale snijdiepte $a_{p \max}$ | 5 mm |
| Snijkant-Ø D_c | 25 mm |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Serie | NEODO |
| Totale lengte L_{totaal} | 120 mm |
| Schacht-Ø D_s h6 | 25 mm |
| geschikte wisselplaat | SZ.U0804.. |
| Fabrikantnummer | S890 ESZ D25-3-C25-R08 |
| Schachtuitvoering | cilinderschacht |
| Instelhoek κ | 90 graden |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Freestoeppassing | Hoekfrezen |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Hoekfrezen |

Accessoires

| | |
|--|----------|
| Wisselplaatschroevenset10-delig Type 3 | 229696 3 |
|--|----------|