


**NEODO vlak-/hoekfrees, cilinderschacht, Ø DC / aantal snijkanten Z: 32/4mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	225750 32/4
GTIN	7291075481624
Artikelklasse	19D

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Zeer efficiënt freessysteem voor het vlakken en frezen van 90°-schouder. Voor het voorbereiden van met name stalen materialen en gietmaterialen. Voordelig dankzij 8 snijkanten per wisselplaat. Uiterst stabiele wisselplatenbedding in een zwaluwstaartvormige plaatpassing.

**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	32 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Serie	NEODO
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	45 mm
geschikte wisselplaat	SZ.U0804..
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	130 mm
Aantal snijkanten Z	4
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	5 mm
Fabrikantnummer	S890 ESZ D32-4-C32-R08
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden

Freestoeppassing	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 3	229696 3
--	----------