

**NEODO vlak-/hoekfrees, met boring, \varnothing DC / aantal snijkanten Z: 125/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	225760 125/12
GTIN	7291075440164
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënt freessysteem voor het vlakken en frezen van 90°-schouder. Voor het voorbereiden van met name stalen materialen en gietmaterialen. Voordelig dankzij 8 snijkanten per wisselplaat. Uiterst stabiele wisselplatenbedding in een zwaluwstaartvormige plaatpassing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Technische beschrijving

Opnameboring- \varnothing	40 mm
geschikte wisselplaat	SZ.U0804..
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	5 mm
Aantal snijkanten Z	12
Snijkant- \varnothing D_c	125 mm
Serie	NEODO

Fabrikantnummer	S890 FSZ D125-12-40-R08
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 3	229696 3
--	----------