

**HELISLOT schijffrees met flens, Ø DC / Zeff: 100/10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227712 100/10
GTIN	7291075311235
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technische beschrijving

Kraaglengte L_1	26,5 mm
Aantal wisselplaten	10
Maximale insnijddiepte $a_{e,max}$	26 mm
Serie	HELISLOT
Snijkant-Ø D_c	100 mm
Totale lengte L_{totaal}	40 mm

Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	10
Opnameboring- \emptyset	27 mm
Groefbreedte a_p	14 mm
Fabrikantnummer	FDN D100-14-27-XN13
Schachtuitvoering	met boring
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Spanschroef Type 1	229697 1
--------------------	----------