



LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø DC / aantal snijkanten Z: 42/6



Bestelgegevens

Bestelnummer	221104 42/6
GTIN	7291075393347
Artikelklasse	19D

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief freessysteem voor hoge voedingen voor de efficiënte voorbewerking – speciaal voor het bewerken van diepe holtes, bijv. in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw en in de lucht- en ruimtevaartindustrie. De ineengedraaide wisselplaat heeft een extra snijkant die een hogere verspaningscapaciteit garandeert bij schuin insteken.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Snijkant-Ø D_c	42 mm
Helicoïdaal frezen a_p	0,8 mm
Opnamedraad M	M16
Serie	LOGIQ4FEED
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	83 mm
Ø D_3	34,6 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	76,6 mm

Ramplinglengte L voor α_{\max}	64,45 mm
Ramplinghoek α_{\max}	0,8 graden
Inwendige koeling	ja
Aantal snijkanten Z	6
geschikte wisselplaat	XNMU040310..
Fabrikantnummer	FFX4 ED42/1.65-6-M16-04
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 2	229695 2
---------------------------------------	----------