

**NEODO vlak-/hoekfrees, met boring, Ø DC / aantal snijkanten Z: 40/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	225760 40/5
GTIN	7291075440072
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënt freessysteem voor het vlakken en frezen van 90°-schouder. Voor het voorbereiden van met name stalen materialen en gietmaterialen. Voordelig dankzij 8 snijkanten per wisselplaat. Uiterst stabiele wisselplatenbedding in een zwaluwstaartvormige plaatpassing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	5 mm
Totale lengte L_{totaal}	35 mm
Opnameboring-Ø	16 mm
Serie	NEODO
geschikte wisselplaat	SZ.U0804..
Snijkant-Ø D_c	40 mm
Aantal snijkanten Z	5

Fabrikantnummer	S890 FSZ D040-05-16-R08
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 3	229696 3
--	----------