

**HELI3MILL hoekfrees, Weldonschacht, Ø DC / aantal snijkanten Z: 25/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	226481 25/3
GTIN	7291075313918
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Proceszeker hoekfreessysteem voor een breed scala aan toepassingen. Uitvoeringen in twee systeemmaten met snijkantlengtes van 10 en 15 mm. Optimaal ondersteunde driehoekswisselplaten in de zitting garanderen echte 90°-schouder. Uitermate geschikt voor helicoïdaal frezen en ramping.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	TP..1003..
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	46,4 mm
Snijkant-Ø D _c	25 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-Ø D _s h6	25 mm
Totale lengte L _{totaal}	95 mm
Helicoïdaal frezen a _p	3,4 mm
Afkoppellengte L ₁	25 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	49 mm
Ø D ₃	21 mm

Ramplinglengte L voor α_{\max}	159,9 mm
Serie	HELI3MILL
Ramplinghoek α_{\max}	2,9 graden
Fabrikantnummer	HM390 ETP D25-3-W25-10
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 1	229695 1
---------------------------------------	----------