



HELI3MILL hoekfrees, met schroefdraad, Ø DC / aantal snijkanten Z: 25/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	226484 25/3
GTIN	7291075332803
Artikelklasse	19D

Omschrijving

Uitvoering:

Proceszeker hoekfreessysteem voor een breed scala aan toepassingen. Uitvoeringen in twee systeemmaten met snijkantlengtes van 10 en 15 mm. Optimaal ondersteunde driehoekswisselplaten in de zitting garanderen echte 90°-schouders. Uitermate geschikt voor helicoïdaal frezen en ramping.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	49 mm
Totale lengte L_{totaal}	35 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	159,9 mm
$\varnothing D_3$	21 mm
geschikte wisselplaat	TP..1003..
Snijkant- $\varnothing D_c$	25 mm
Helicoïdaal frezen a_p	3,4 mm
Serie	HELI3MILL
Ramplinghoek α_{\max}	2,9 graden

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	46,4 mm
Aantal snijkanten Z	3
Opnamedraad M	M12
Fabrikantnummer	HM390 ETP D25-3-M12
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 1	229695 1
---------------------------------------	----------