



## HELI3MILL hoekfrees, Cilinderschacht, Ø DC / aantal snijkanten Z: 40/4mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	226488 40/4
GTIN	7291075313369
Artikelklasse	19D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Proceszeker hoekfreessysteem voor een breed scala aan toepassingen. Uitvoeringen in twee systeemmaten met snijkantlengtes van 10 en 15 mm. Optimaal ondersteunde driehoek-wisselplaten in de zitting garanderen echte 90°-schouders. Uitermate geschikt voor helicoïdaal frezen en ramping.

#### Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

### Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	79 mm
Ramplinglengte L voor α <sub>max</sub>	357,26 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	130 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>min</sub>	75 mm
Serie	HELI3MILL
Helicoïdaal frezen a <sub>p</sub>	4 mm
Ø D <sub>3</sub>	35,6 mm
Aantal snijkanten Z	4
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm

Afkoppellengte $L_1$	30 mm
Rampinghoek $\alpha_{\max}$	2,1 graden
Fabrikantnummer	HM390 ETD D040-4-C32-15
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 1	229696 1
--	----------