


TPCT 1003PDR, IC830, Type: INOX

Bestelgegevens

Bestelnummer	226507 INOX
GTIN	7291075313635
Artikelklasse	19A

Omschrijving
Uitvoering:

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p max = 8,0 mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Serie	HELI3MILL
Voeding f_z	0,1 mm
ISO-code wisselplaat	TPCT 1003PDR
Geometrie	PDR
Fabrikantnummer	HM390 TPCT 1003PDR IC830
Soort	IC830

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	110 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		