

**XNMU 040310HP, IC830, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221201 INOX
GTIN	7291075393460
Artikelklasse	19A

Omschrijving**Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. Met extra snijkant.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Voeding f_z	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	XNMU 040310HP
Programmeerradius bij $a_{p\max}$	1,8 mm
Type	INOX
Serie	LOGIQ4FEED
Geometrie	HP

Fabrikantnummer	FFX4 XNMU 040310HP IC830
Soort	IC830
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	110 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	30 m/min	S
Inconel	geschikt onder voorwaarden	25 m/min	S
nat maximaal	geschikt		