


SZMU 080412PNRMM, IC5600, Type: ST900

Bestelgegevens

Bestelnummer	225804 ST900
GTIN	7291075460445
Artikelklasse	19A

Omschrijving
Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Speciale snijkantgeometrie voor lichte snede om het opgenomen vermogen tijdens de bewerking te verlagen.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,25 mm
Serie	NEODO
Type	ST900
Geometrie	PNR-MM
Fabrikantnummer	S890 SZMU 080412PNRMM IC5600
ISO-code wisselplaat	SZMU 080412PNRMM

Soort	IC5600
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	150 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	140 m/min	P
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		