


XNMU 043010HP, IC882, Type: S

Bestelgegevens

Bestelnummer	221205 S
GTIN	7291075393484
Artikelklasse	19A

Omschrijving
Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. Met extra snijkant.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Type	S
ISO-code wisselplaat	XNMU 043010HP
Programmeerradius bij $a_{p\max}$	1,8 mm
Voeding f_z	0,4 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Geometrie	HP

Fabrikantnummer	FFX4 XNMU 040310HP IC882
Soort	IC882
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	25 m/min	S
Inconel	geschikt	30 m/min	S
nat maximaal	geschikt		