



## XNMU 040310RM-HP, IC882, Type: S



### Bestelgegevens

Bestelnummer	221207 S
GTIN	7291075393514
Artikelklasse	19A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. Met extra snijkant.

#### Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,6...1 \times D$  /  $a_{p\max} = 0,8$  mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

### Technische beschrijving

Serie	LOGIQ4FEED
Voeding $f_z$	0,4 mm
Programmeerradius bij $a_{p\max}$	1,8 mm
ISO-code wisselplaat	XNMU 040310RM-HP
Type	S
Geometrie	RM-HP

Fabrikantnummer	FFX4 XNMU 040310RM-HP IC882
Soort	IC882
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	25 m/min	S
Inconel	geschikt	30 m/min	S
nat maximaal	geschikt		