

**XNMU 040310T, IC810, Type: GGG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221208 GGG
GTIN	7291075393439
Artikelklasse	19A

Omschrijving**Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. Met extra snijkant.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Programmeerradius bij $a_{p\max}$	1,8 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Voeding f_z	0,8 mm
Type	GGG
ISO-code wisselplaat	XNMU 040310T
Geometrie	T

Fabrikantnummer	FFX4 XNMU 040310T IC810
Soort	IC810
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
nat maximaal	geschikt		