

**XNMU 040310RM-T, IC808, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221210 UNI
GTIN	7291075393491
Artikelklasse	19A

Omschrijving**Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. Met extra snijkant.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\ max} = 0,8$ mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	XNMU 040310RM-T
Programmeerradius bij $a_{p\ max}$	1,8 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Type	UNI
Geometrie	RM-T
Fabrikantnummer	FFX4 XNMU 040310RM-T IC808

Soort	IC808
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	190 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	180 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt onder voorwaarden		
Lucht	geschikt		