


**SZMU 080412PNTR, IC810, Type: GGG**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	225811 GGG
GTIN	7291075440010
Artikelklasse	19A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Speciale snijkantgeometrie voor lichte snede om het opgenomen vermogen tijdens de bewerking te verlagen.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_{p\max} = 5,0$  mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ per tand	0,25 mm
Serie	NEODO
Geometrie	PNTR
Fabrikantnummer	S890 SZMU 080412PNTR IC810
ISO-code wisselplaat	SZMU 080412PNTR
Soort	IC810

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
GG	geschikt onder voorwaarden	280 m/min	K
GGG	geschikt	260 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt onder voorwaarden		