

**TDKR 150508PDRHM, IC830, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	226577 INOX
GTIN	7291075312959
Artikelklasse	19A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p$  max = 13,0 mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	TDKR 150508PDRHM
Type	INOX
Voeding $f_z$	0,2 mm
Serie	HELI3MILL
Geometrie	PDR-HM
Fabrikantnummer	HM390 TDKR 150508PDRHM IC830

Soort	IC830
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	110 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		