

**SYHU 0704ADTN, IC5100, Type: GG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222519 GG
GTIN	7291075311792
Artikelklasse	19A

Omschrijving**Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 snijkanten. Grote afkanting voor hoge oppervlaktekwaliteiten. Positieve spaanhoek voor optimale spaanbreuk.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

Technische beschrijving

Serie	DOVEIQMILL
Voeding f_z per tand	0,25 mm
Plaatdikte E	4,76 mm
Hoekradius	0,8 mm
Geometrie	ADTN
Fabrikantnummer	IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100

ISO-code wisselplaat	SYHU 0704ADTN
Soort	IC5100
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG	geschikt	300 m/min	K
GGG	geschikt onder voorwaarden	220 m/min	K
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		