



SYHU 0704DN-MM, IC808, Type: UNI



Bestelgegevens

Bestelnummer	222522 UNI
GTIN	7291075311761
Artikelklasse	19A

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 snijkanten. Grote afkanting voor hoge oppervlaktekwaliteiten. Positieve spaanhoek voor optimale spaanbreuk.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

Technische beschrijving

Serie	DOVEIQMILL
Plaatdikte E	4,76 mm
Hoekradius	0,8 mm
Geometrie	ADN-MM
Fabrikantnummer	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808
ISO-code wisselplaat	SYHU 0704DN-MM

Soort	IC808
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	190 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	130 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		