


**CCMT 09T304, Soort: IC807****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260103 IC807
GTIN	7291075350999
Artikelklasse	26B

**Omschrijving****Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,06 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	30 - 80 m/min
Spaanbreker	F3M
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snedeccondities	continu
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 2 mm
Snijmateriaal	HM

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Soort	IC807
Serie	ISOTURN
Fabrikantnummer	CCMT 09T304-F3M IC807
Producttype	Wisselplaat voor het draaien