


**CCMT 09T304, Soort: IC807****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260171 IC807
GTIN	7291075423877
Artikelklasse	26B

**Omschrijving****Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Fijn/ruw-indeling	Ruwe afwerking
Hoofdtoepassing	M
Snedecondities	licht onderbroken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	30 - 80 m/min
Spaanbreker	M3M
Soort	IC807
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm

Hoekradius	0,4 mm
Serie	ISOTURN
Aantal wisselingen/snijanten	2
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Fabrikantnummer	CCMT 09T304-M3M IC807
Producttype	Wisselplaat voor het draaien