


**CCMT 09T302, Soort: IC807****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260101 IC807
GTIN	7291075350982
Artikelklasse	26B

**Omschrijving****Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,1 - 2 mm
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding $f$	0,06 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	30 - 80 m/min
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	continu
Serie	ISOTURN

Soort	IC807
Hoekradius	0,2 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	F3M
Fabrikantnummer	CCMT 09T302-F3M IC807
Producttype	Wisselplaat voor het draaien